



H05 RN-F



Drakaflex

Bevegelig gummikabel

Max ledertemperatur : 60°C
Driftspenning Uo/U : 300/500V
Cenelec betegnelse : H05RN-F
 A05RN-F

Bruksområde

DRAKAFLEX middels sterk oljebestandig gummikabel for flyttbare lamper, apparater o.l. for innendørs og utendørs bruk, samt fryserom.

Oppfyller kravene til både NMH, NMHO og RDO.

Eksempel: Til støvsugere, kokeapparater, loddebolter, brødrister, skjøtekabel o.l.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 22.4

IEC 60245-4

Selvslukkende : IEC 60332-1

Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

<HAR> for 1mm²

NEMKO for 1,5 og 2,5mm²

CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon		EPDM gummi
Kappe		Olje- og værbestandig gummi
Merking		Utvendig merking
Farge		Sort
Leveringsform		Trommel, bunt eller Trekk og Kapp.

DIMENSJONER

Rev.8.

Tverrsnitt mm ² *)	Ledertype **)	EI-nummer	EAN-nr. Trekk og Kapp	Ytre diameter ca mm	Vekt pr.1000 m ca kg	Lev.lengde Trekk og Kapp m
3G 1	MR	1076042	7021521052166	7,3	88	100
3G 1,5	MR	1076043	7021521052302	8,9	120	75
3G 2,5	MR	1076044	7021521052456	10,5	170	50

*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

**) MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.