



## PL 300V



### Bevegelig plastkabel

Max ledertemp. : 70°C  
 Driftsp. Uo/U : 300/300V  
 Cenelec betegnelse PL : H03VVH2-F

#### Bruksområde

Bevegelig plastkabel for flyttbare lamper og apparater i tørre rom.

#### NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 21.5  
 IEC 60227-5  
 Selvslukkende : IEC 60332-1  
 Halogenfri : Nei

#### GODKJENNINGER

< HAR >  
 CE-merket, oppfyller LVD.

### OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon		PVC
Kappe		PVC
Farge		Hvit og sort
Merking		En leder er merket
Leveringsform		Eske eller snelle

### DIMENSJONER

Rev.5.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder type (*)	EI-nummer		EAN-nr.		Ytre diameter ca.mm	Vekt pr 1000 m ca.kg	Lev.lengde m	
		Eske	Snelle	Eske 702152+	Snelle 702152+			Eske	Snelle
2 x 0,75 Hvit Sort	MR MR	1070161	1070171 1070170	1618805	1608820 1618775	3,4 x 5,6 3,4 x 5,6	36 36	50	100 100

\*) MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.