



PR Super 500V



Rørtråd

Max ledertemperatur : 70°C
 Driftspenning Uo/U : 300/500V
 Cenelec betegnelse : N05VA5V-U (rund)
 : N05VA5VH2-U (oval)

NORMER

Konstruksjon : NEK 535
 Selvslukkende : IEC 60332-1
 Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

NEMKO
 CE-merket, oppfyller LVD

Bruksområde

Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs.
 Snurrebass og Snurrebuk er utleggingsutstyr for rørtråd.
 Trekk & Kapp leveringsform er metermerket kabel på snelle, opphengt inne i en eske.

OPPBYGGING

Leder		Entrådet kobber
Isolasjon		PVC
Fyllkappe		Plast
Metallkappe		Aluminiumbånd med entrådet kobber jordleder.
Ytre kappe		PVC. 1,5 og 2,5mm ² har u-limt kappe.
Farge		Hvit
Merking		En leder er merket
Leveringsform		Bunt, snelle eller Trekk & Kapp.

DIMENSJONER

Rev.7.

Tverrsnitt mm ²	Leder- type (*)	EI-nummer (EAN-nr.)			Ytre dimensjon ca. mm	Vekt pr.1000m ca.kg	Leveringslengde, m		
		Bunt	Snelle	T&K			Bunt	Snelle	T&K
Oval									
2 x 1,5/1,5	ER	1065622 (7021522505005)	1065632 (7021522505012)	1034400 (7021522505029)	7,8 x 5,4	90	50	500	100
2 x 2,5/2,5	ER	1065623 (7021522505302)	1065912 (7021522505340)	1034401 (7021522505326)	8,8 x 6,4	130	50	400	50
Rund									
2 x 4/4	ER	1065624 (7021522505609)			10,1	210	50		
2 x 6/6	ER	1065625 (7021522505708)			11,6	300	50		
3 x 1,5/1,5	ER	1065626 (7021522505135)	1065913 (7021522505173)	1034410 (7021522505159)	8,0	130	50	300	50
3 x 2,5/2,5	ER	1065627 (7021522505432)	1065637 (7021522505449)	1034411 (7021522505456)	9,3	180	50	250	50
3 x 4/4	ER	1065628 (7021522505647)			11,8	310	50		
3 x 6/6	ER	1065629 (7021522505746)			13,7	410	50		
4 x 1,5/1,5	ER	1065630 (7021522505265)	1065914 (7021522505296)		9,6	170	50	250	
4 x 2,5/2,5	ER	1065631 (7021522505562)	1065915 (7021522505586)		10,4	215	50	200	

*)ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføre