

# RQ 750V



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

## Bruksområde

Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Halogenfri ledning, som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser, i tilfelle en overoppheting eller brann.

Oppbygging	
Leder	Mangetrådet kobber, klasse 5
Isolasjon	Halogenfri Polymer
Merking	Utvendig merket
Leveringsform	Bunt eller trommel

## Safetycable

### Halogenfri koblingsledning

Max ledertemperatur:	70°C
Driftsspenning $U_0/U$ :	450/750V
Cenelec betegnelse:	H07Z1-K

### Normer

Konstruksjon:	EN 50525-3-31
Flammehemmende:	IEC 60332-1
Halogenfri:	IEC 60754-1 / - 2
Røyktetthet:	IEC 61034

### Sertifiseringer



LVD, RoHS, REACH

# Afumex®

# RQ 750V

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder type *)	Ytre diameter mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Artikkel Nr.	GTIN Nr.	EI Nr.
1,5- sort	MR	3±0,5	19	20064005	8430220089646	1066100
1,5- grå	MR	3±0,5	19	20064003	8430220089660	1066101
1,5- blå	MR	3±0,5	19	20064486	8430220089684	1066102
1,5- brun	MR	3±0,5	19	20065700	8430220089721	1066103
1,5- gul/grønn	MR	3±0,5	19	20064009	8430220369038	1066104
2,5- sort	MR	3,5±0,5	31	20064102	8430220369014	1066105
2,5- grå	MR	3,5±0,5	30	20064097	8430220369052	1066106
2,5- blå	MR	3,5±0,5	30	20064523	8430220089738	1066107
2,5- brun	MR	3,5±0,5	30	20064100	8430220089776	1066108
2,5- gul/grønn	MR	3,5±0,5	30	20064112	8430220445985	1066109
4- sort	MR	4±0,5	44	20064012	8430220089745	1066110
4- grå	MR	4±0,5	45	20064093	8430220368574	1066111
4- blå	MR	4±0,5	44	20064487	8430220089783	1066112
4- brun	MR	4±0,5	45	20086924	8430220184594	1066113
4- gul/grønn	MR	4±0,5	44	20064059	8430220184518	1066114
6- sort	MR	4,5±0,5	62	20064063	8430220089660	1066115
6- grå	MR	4,5±0,5	62	20064060	8430220184556	1066137
6- blå	MR	4,5±0,5	62	20064494	8430220184532	1066138
6- brun	MR	4,5±0,5	62	20064061	8430220184570	1066139
6- gul/grønn	MR	5±0,5	63	20064066	8430220368659	1066116
10- sort	MR	6±0,5	107	20064074	8430220184693	1066117
10- grå	MR	6±0,5	107	20064070	8430220184655	1066140
10- blå	MR	6±0,5	107	20064495	8430220184631	1066141
10- brun	MR	6±0,5	107	20064072	8430220184679	1066142
10- gul/grønn	MR	6±0,5	107	20064076	8430220184716	1066118
16- sort	MR	7±0,5	153	20110818		1066119
16- grå	MR	7±0,5	153	20110819		1066143
16- blå	MR	7,5±0,5	159	20064521	8430220446012	1066144
16- brun	MR	7±0,5	153	20110820		1066145
16- gul/grønn	MR	7,5±0,5	159	20064029	8430220090925	1066120
25- sort	MR	9±0,5	243	20064033	8430220304152	1066121
25- gul/grønn	MR	9±0,5	258	20064078	8430220094008	1066122
35- sort	MR	10,5±0,8	333	20064035	8430220304183	1066123
35- gul/grønn	MR	10,5±0,8	333	20064037	8430220304190	1066124
50- sort	MR	12±0,8	489	20068426	8430220501964	1066125
50- gul/grønn	MR	12±0,8	488	20063991	8430220304220	1066126
70- sort	MR	13,5±0,8	664	20110821		1066127
70- gul/grønn	MR	13,5±0,8	664	20122154	8430220730876	1066128
95- sort	MR	16±0,8	895	20080814	8430220501957	1066129
95- gul/grønn	MR	16±0,8	895	20065714	8430220219012	1066130
150- sort	MR	20±1,0	1370	20110823		1066133
150- gul/grønn	MR	20±1,0	1408	20095849	8430220501971	1066134
400- sort	MR	31,5±1,5	3 699	20079987	8430220580501	1045691

ER = Entrådet rund  
FR = Flertrådet rund  
FV = Flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
Ikke alle dimensjoner lagerføres.