



SI 250V 3G1,5mm² + 1 skj.par 1 mm²



Installasjonskabel

Max ledertemperatur : 90°C
 Driftspenning Uo/U : 150/250V

Bruksområde

"Dobbeltisolert" kabel for faste installasjoner i åpne anlegg. Beregnet for varslingsanlegg på steder hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Tillatt brukt innendørs og utendørs.

Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

NORMER

Materialkrav : CENELEC HD 627-4B
 Selvslukkende : IEC 60332-3C
 Funksjonssikker : IEC 60331
 Halogenfri : IEC 60754-1 og -2
 Røyksvak : IEC 61034

GODKJENNINGER

CE-merket, oppfyller LVD.

OPPBYGGING

230V Nett leder		Flertrådet kobber med silikon isolasjon. Gul/grønn, blå og brun.
Par		Flertrådet kobber med silikon isolasjon. Rød og Sort. Revolverte ledere skjermet med Al-folie og Cu tilkoblingsleder.
Fyllkappe		HFFR
Ytre kappe		HFFR
Farge		Oransje
Merking		Utvendig merket, typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform		Snelle

DIMENSJONER

Rev.2.

Tverrsnitt mm ²	Leder-type **)	EAN-nr.	Art.nr.	Elnummer	Ytre diameter ca.mm	Vekt Pr 1000 m ca kg	Leveringslengde,snelle m
3G1,5+ 1 Par 1,0	FR	7021525127549	512754	1088133	10,8	175	200

**) FR = Flertrådet rund