



## TARMO H07 BN4-F



### Drakaflex

#### Halogenfri bevegelig gummikabel

Max ledertemperatur : 90°C  
 Driftspenning Uo/U : 450/750V  
 Cenelec betegnelse : H07RN-F  
                                   H07BN4-F  
                                   H07BB-F

#### Bruksområde

TARMO™ slitesterk, selvslukkende, vær- og oljebestandig gummikabel for innendørs og utendørs bruk. Kabelen er fleksibel i kulde ned til - 50°C. Oppfyller kravene til NMHVR er halogenfri og har spesielt gode kuldeegenskaper og motstandsdyktig mot fuktighet.

#### NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 22.4  
                           : IEC 60245-4  
 Selvslukkende : IEC60332-1  
 Halogenfri : IEC60754-1 og -2

#### GODKJENNINGER

<HAR>  
 CE-merket, oppfyller LVD.

#### OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon		EPDM gummi
Kappe		Vær- og oljebestandig gummi
Merking		Utvendig merking
Farge		Sort
Leveringsform		Trommel.

#### DIMENSJONER

Rev.7.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup> *)	Leder type **)	EI- nummer	EAN-nr.	Ytre diameter ca mm	Vekt pr.1000 m ca kg	Lev.lengde m ***)
3G 1,5	MR	1076352	7021521053033	10	140	500
3G 2,5	MR	1076354	7021521053057	12	210	500
4G1,5	MR	1076360	7021521053071	11	170	500
4G2,5	MR	1076362	7021521053095	13	250	500

\*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

\*\*) MR = Mangetrådet rund