



TP90



Bevegelig dobbeltisolert kabel

Max ledertemp. : 90°C
Driftspenning, Uo/U : 300/500V

Cenelec betegnelse : N05ZVH2-R

Bruksområde

Bevegelig 90°C dobbeltisolert kabel for innendørs lavspente installasjoner.
Eksempel: Halogenlamper, down-light, solcelleanlegg, høytalerkabel.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 21.5
CENELEC HD 22.1(EI5)
IEC 60502-1
Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

Leder		Flertrådet fortinnet kobber
Isolasjon		Kryssbundet Polyetylen
Kappe		PVC
Farge		Hvit
Merking		Utvendig merket med typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform		Trekk&Kapp

DIMENSJONER

Rev.1.

Tverrsnitt mm ²	Leder type)	El-nummer	EAN-nr.	Ytre dimensjoner ca.mm	Vekt pr. 1000 m ca.kg	Lev. lengde m
		T&K	T&K			T&K
2x 1,5	FR	1069206	7021521003052	4,6 / 7,6	62	100
2x 2,5	FR	1069207	7021521003069	5,5 / 9,0	91	100

*) FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.