

EX 1kV



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Fordelingsanlegg inntil 1 kV. Tillatt også som krysningsledning og stikkledning. Hengeledning kan også monteres i tunneller dersom Elektrisitetstilsynets anbefalinger følges. REN-publikasjon beskriver bygging og drift.

Oppbygging	
Leder	Flertrådet hårdtrukket, rundkomprimert
Isolasjon	Værbestandig Polyetylen
Farge	Sort
Merking	Merket med langsgående merkeribber 2-leder: N-leder - 0 ribber Fase 1 - 1 ribbe 3-leder: Fase 1 - 1 ribbe Fase 2 - 2 ribber Fase 3 - 3 ribber 4-leder: N-leder - 0 ribber Fase 1 - 1 ribbe Fase 2 - 2 ribber Fase 3 - 3 ribber
Leveringsform	Trommel

Hengeledning med aluminiumsleder

Max ledertemperatur:	70°C
Driftsspennning U_0/U :	0,6/1kV
Cenelec betegnelse:	N1ED4-AR

Normer

Konstruksjon:	HD 626-3I og 9I uten skjerm
Flammehemmende:	Nei
Halogenfri:	IEC 60754-1 / -2

Sertifiseringer



Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Brudd- styrke kN	Leverings lengde m	Art. No.	GTIN nr.	El nummer
2 x 25	AFR	15,5±0,8	190	8,2	500	20074968	6410006212040	1017326
3 x 25	AFR	17±0,8	280	12,3	500	20074969	6410006212064	1017336
3 x 50	AFR	21±1,0	490	21,9	500	20074971	6410006212125	1017338
3 x 95	AFR	29±1,0	940	41,1	500	20074974	6410006212187	1017340
4 x 25	AFR	20±1,0	380	16,4	500	20074970	6410006212088	1017346
4 x 50	AFR	25±1,0	650	29,2	500	20074972	6410006212149	1017348
4 x 95	AFR	34±1,5	1260	54,8	500	20074975	6410006212200	1017355

AFR = Aluminium Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.