

KGF

BLANKT GLØDET KOBBERLINE



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farger.

Blankt glødet kobber

Normer

Konstruksjon: IEC 60228
 HD 383

Bruksområde

Blank glødet kobberline til jordingsapplikasjoner

Oppbygging	
Leder	Flertrådet kobber glødet
Spesifikk motstand	Maks. 17.241 ohm*mm ² /km
Strekkfasthet	ca. 240 N/mm ²
Bruddforlengelse	ca. 20 – 30 %
Leveringsform	Trommel

Tverrsnitt mm ²	Leder oppbygging ant. tråder	Ytre diameter mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Normal lengde, m trommel	Artikkel nummer	GTIN nummer	EI nummer
25	7x2,12	6±0,5	212	2000	20075848		2811102
50	7x2,88	8,5±0,5	411	1000	20075848		2811108
70	19x2,12	10,5±0,8	604	1000	20075425	6410001053709	2811110
95	19x2,50	12,5±0,8	842	1000	20075428	6410001053952	2811113
120	37x2,01	14±0,8	1066	500	20075453	6410001053976	2811115

Lev. form og lev. lengde kan bli forandret.
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.