

KHF

BLANKT HARDTRUKKET KOBBERLINE



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farger.

Blankt hardtrukket kobber

Normer

Konstruksjon: IEC60228
HD 383

Bruksområde

Blank hardtrukket kobberline til jordingsapplikasjoner

Oppbygging	
Leder	Flertrådet kobber
Spesifikk motstand	Maks. 17.77 ohm*mm ² /km
Strekkfasthet	ca. 350-450 N/mm ²
Bruddforlengelse	Ved 90 % av bruddlast: 0,5 %
Leveringsform	Trommel

Tverrsnitt mm ²	Leder oppbygging ant. tråder	Ytre diameter mm.	Bruddlast ca. kN	Vekt pr 1000 m ca. kg	Normal lengde trommel	Artikkel nummer	GTIN nummer	EI nummer
25	7x2,10	6,5±0,5	10,17	214	2000	20075654		2811160
35	7x2,50	7,5±0,5	14,10	304	1500	20075476		2811162
50	7x2,88	8,5±0,5	19,5	412	500	20075629		2811164
50	7x2,88	8,5±0,5	19,5	412	1000	20075962		2811165
70	19x2,12	10,5±0,8	28,2	604	750	20075477		2811166

Lev. form og lev. lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.