



PFSP 1kV



Installasjon- og jordkabel med aluminiumleder

Max ledertemperatur : 70 °C
 Driftspenning U_{o/U} : 0,6/1kV
 Cenelec betegnelse : N1VCV-AU (AR-AS)

Bruksområde

Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 603-3J
 Selvslukkende : IEC 60332-1
 Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

NEMKO
 CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Entrådet eller flerådet aluminium
Isolasjon	P	PVC
Fyllkappe/båndering	F	Båndert
Konsentrisk leder (PE/PEN-leder)	S	Kobbertrådsjerm med motspiral.
Kappe	P	PVC
Farge		Grå
Merking		Utvendig preget typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.6.

Tverrsnitt mm ²	Leder-type *)	EAN-nr.	El-nummer	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Lev. lengde m
3 x 25/10	AFR	7021524743559	1016015	24	580	500
3 x 50/16	AFV	7021524751332	1016020	27	960	500
3 x 95/35	AFV	7021524751431	1016025	35	1700	500
3 x 150/50	AFV	7021524751530	1016030	42	2400	500
3 x 240/70	AFV	7021524751639	1016035	52	3780	400
4 x 25/10	AFR	7021524744204	1016045	27	700	500
4 x 50/16	AFV	7021524751363	1016050	30	1150	500
4 x 95/35	AFV	7021524751462	1016055	39	2140	500
4 x 150/50	AFV	7021524751561	1016060	47	3100	500
4 x 240/70	AFV	7021524751660	1016065	58	4800	400

AFR = Aluminium flerådet rund
 AFV = Aluminium flerådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.