

PFSP 1kV Cu



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge.

Bruksområde

Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.

Oppbygging	
Leder	Entrådet eller flertrådet kobber
Isolasjon	PVC
Fyllkappe/båndering	Båndert
Konsentrisk leder (PE/PEN-leder)	1,5-2,5mm ² har aluminiumbånd med bileder. Leveres også med konsentrisk kobbertråd skjerm, se egen tabell. ≥ 4mm ² har kobbertrådsjerm med motspiral.
Kappe	PVC
Farge	Grå
Merking	Utvendig merket typebetegnelse og
Leveringsform	Bunt eller trommel

Installasjons- og jordkabel med kobberleder

Max ledertemperatur:	70°C
Driftsspenning U ₀ /U:	0,6/1kV
Cenelec betegnelse:	N1VA5V-U N1VCV-U(-R, -S)

Normer

Konstruksjon:	HD 603-3J
Flammehemmende:	EN 60332-1
Halogenfri:	Nei
Røyktetthet:	Nei

Sertifiseringer



PFSP 1kV Cu

Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings lengde, m	Leverings form	Art. No.	GTIN nr.	El nummer
2x1,5/1,5	ER	10±0,8	159	50	Bunt	20075700	7021524130373	1065510
2x2,5/2,5	ER	11±0,8	198	50	Bunt	20075632	7021524132353	1065511
3x1,5/1,5	ER	11±0,8	186	50	Bunt	20075712	7021524130601	1065512
3x2,5/2,5	ER	11,5±0,8	23250	50	Bunt	20075723	7021524132582	1065513
2x1,5/1,5	ER	10±0,8	15950	500	K7	20075693	7021524130427	1066009
2x1,5/1,5	ER	10±0,8	159	1500	K9	20075695	7021524130397	1065514
2x1,5/1,5	ER	10±0,8	159	3000	K11	20075698	7021524130434	1066015
2x2,5/2,5	ER	11±0,8	198	500	K7	20075701	7021524132407	1066011
2x2,5/2,5	ER	11±0,8	198	1500	K9	20075703	7021524132377	1065515
2x2,5/2,5	ER	11±0,8	198	3000	K11	20075705	7021524132438	1066016
2x4/4	ER	14±0,8	295	1000	K9	20076623	7021524134357	1065516
3x1,5/1,5	ER	11±0,8	186	500	K7	20075707	7021524130656	1066010
3x1,5/1,5	ER	11±0,8	186	1500	K9	20096164	7021524130625	1065520
3x1,5/1,5	ER	11±0,8	186	3000	K11	20075710	7021524130663	1066017
3x2,5/2,5	ER	11,5±0,8	232	500	K7	20075715	7021524132636	1066012
3x2,5/2,5	ER	11,5±0,8	232	1000	K8	20075718	7021524132605	1065521
3x2,5/2,5	ER	11,5±0,8	232	3000	K11	20075720	7021524132667	1066018
3x4/4 ER	ER	14,5±0,8	340	1000	K11	20076628	7021524134685	1065522
4x1,5/1,5	ER	11,5±0,8	212	1000	K8	20075883	7021524130960	1065535
4x2,5/2,5	ER	13±0,8	288	500	K7	20075630	7021524132940	1065536
4x4/4	ER	16±0,8	399	500	K8	20076667	7021524134920	1065537
2x6/6	ER	15±0,8	366	500	K8	20076665	7021524136337	1065517
2x10/10	FR	18,5±0,8	587	1000	K12	20075399	7021524138317	1018068
2x16/16	FR	21±1,0	824	1000	K12	20075405	7021524140372	1018072
3x6/6	ER	15,5±0,8	427	500	K8	20076666	7021524136665	1065523
3x10/10	FR	19,5±0,8	687	500	K9	20075402	7021524138645	1018069
3x16/16	FR	22±1,0	975	500	K11	20075408	7021524140600	1018073
3X 25	FR	22,5±1,0	1120	500	K11	20102285	7330384704090	1018076
3X 35	FV	22,0±1,0	1410	500	K11	20102286	7330384705363	1018080
3X 50	FV	25±1,0	1914	500	K12	20102289	7330384705370	1018082
4x6/6	ER	17±0,8	505	500	K8	20076668	7021524136900	1065538
4x10/10	FR	21±1,0	814	500	K11	20075305	7021524138980	1018070
4x16/16	FR	24±1,0	1161	500	K11	20075310	7021524140945	1018074
4X 25/16	FR	24±1,0	1427	500	K11	20102290	7330384704168	1018077
4x 50/25	FV	-	-	-	K12	-	-	1065558

1,5mm² og 2,5mm² med konsentrisk kobbertråd skjerm

Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings lengde, m	Leverings form	Art. No.	GTIN nr.	El nummer
2x1,5/1,5	ER	10±0,8	159	1500	K9	20075052	7021525125095	1017320
2x2,5/2,5	ER	11±0,8	198	1500	K9	20075055	7021525125125	1017321
3x1,5/1,5	ER	11±0,8	186	1500	K9	20096167	7021525125101	1017330
3x2,5/2,5	ER	11,5±0,8	232	1000	K8	20075058	7021525125132	1017331
4x1,5/1,5	ER	10±0,8	159	500	K7	20096168	7021525125118	1017350
4x1,5/1,5	ER	10±0,8	159	500	K7	20075061	7021525125149	1017351

ER = Entrådet rund
FR = Flertrådet rund
FV = Flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.

www.prysmiangroup.no