



## PFSP 1kV



### Flyplasskabel med kobberleder

Max ledertemperatur : 70°C  
Driftspenning U<sub>0</sub>/U : 0,6/1kV

Cenelec betegnelse : N1VA5V-U

#### Bruksområde

Spesialkabel til flyplassbelysning. Tillatt forlagt innendørs, utendørs og i jord uten ekstra beskyttelse. Tilfredstiller kravene til Luftfartsverkets hovedorganisasjon.

#### NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD603-3J  
IEC 60502-1

Selvsukkende : IEC 60332-1  
Halogenfri : Nei

#### GODKJENNINGER

NEMKO  
CE-merket, oppfyller LVD

### OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Entrådet kobber
Isolasjon	P	PVC
Fyllkappe/båndering	F	Ekstrudert fyllmateriale
Metallkappe	S	Al-bånd med kobber biledere
Kappe	P	PVC
Farge		Sort. Kan leveres i andre farger.
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon.
Leveringsform		Trommel

### DIMENSJONER

Rev.4.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Ledertype )	EI-nummer	EAN-nr	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr. 1000m ca.kg
1 x 6/6 sort	ER	1016904	7021524120237	11	190

\*) ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.