



PFXP 1kV



Installasjon- og jordkabel med aluminiumleder

Max ledertemperatur : 70°C
 Driftspenning Uo/U : 0,6/1kV
 Cenelec betegnelse : N1VV-AR (AS)

Bruksområde

"Dobbeltisolert" kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Tillatt innendørs, utendørs og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 603-3J
 - uten skjerm
Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

NEMKO
 CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

Leder		Flertrådet aluminium
Isolasjon	P	PVC
Fyllkappe/båndering	F	PVC eller båndert
(Skjerm)	X	Ingen
Kappe	P	PVC
Farge		Grå
Merking		Utvendig merket med typebetegnelse og dimensjon, Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.4.

Tverrsnitt mm ² *)	Leder-Type **)	EAN-nr.	EI-nummer	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Leverings lengde m
4G 25	AFR	7021524421105	1019222	25	800	500
4G 50	AFV	7021524421150	1019224	28	990	500
4G 95	AFV	7021524421204	1019226	37	1800	500
5G 25	AFR	7021524421259	1019232	27	770	500
5G 50	AFR	7021524421303	1019234	34	1280	500
5G 95	AFR	7021524421358	1019236	45	2620	500

*) G= En av lederne er Gul/Grønn jordleder.

**) AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres.