

PROlight 0,6/1 kV



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge.

Bruksområde

Halogenfri, flammehemmende og selvslukkende ved brann. Røykutviklingen ved brann er liten og har lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Åpen fast forlegning, innendørs og utendørs, i rør og i bakken/vann. Ikke for bruk i eksplosjonsfarlige rom. Kan nedpløyes. UV-beständig. Forsiktighet utvises ved forlegning under 0°C.

Oppbygging	
Leder	Flertrådet, rund og glødet aluminium ihht IEC 60228 klasse 2 (-AR)
Isolasjon	XLPE
Leder identifikasjon	Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
Båndering	Plast bånd
Kappe	Halogenfri polymer, grønn
Merking	NO-N1XC1-AR 5G 25 0,6/1 kV PROLIGHT CE DRAKA «Date», meter merket
Leveringsform	Trommel

Veglys og jordkabel med aluminiumsleder

Max. ledertemp.:	90°C
Min. forlegning temp.:	-20°C
Forsiktighet utvises:	< 0°C
Driftsspenning U ₀ /U:	0,6/1kV
CENELEC betegnelse:	NO-N1XZ1-AR

Normer

Konstruksjon:	SS 424 14 18 (i utvalgte deler)
Isolasjon:	HD 603-5M (i utvalgte deler)
Halogenfri kappe:	HD 604 (i utvalgte deler)
Selvslukkende:	IEC 60332-1
Halogenfri:	IEC 60754-1, -2
Røyktetthet:	IEC 61034

Bøyeradius

Forlagt:	8 x D
Under forlegning:	12 x D

CE

Afumex®

Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	Diameter over isol. ca. mm	Ytre diameter mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings lengde m	Art. Nr.	GTIN Nr.	El nummer
5G25	AFR	7,8	23±1,0	650	500	20113648	7330384714082	1018303
5G50	AFR	10,1	31,5±1,5	1050	500	20113652	7330384714099	1018305

AFR = Flertrådet rund aluminium

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

www.prysmiangroup.no