



## TEAN



### Sjøkabel

Max ledertemperatur : 90°C  
 Driftspenning Uo/U : 0,6/1kV  
 1,8/3kV

Cenelec betegnelse : N1XEZ2EQ-R  
 N3XEZ2EQ-R

#### NORMER

Konstruksjon : NEK 536  
 IEC 60502-1

Selvslukkende : Nei

Halogenfri : Nei

#### GODKJENNING

CE-merket, oppfyller LVD.

#### Bruksområde

Armert kabel for forlegging i sjø og jord. Forsterket utførelse som tilfredsstiller Kystdirektoratets krav til kabling av fyr og lykter.

### OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Flertrådet kobber
Isolasjon	T	PEX (tverrbundet Polyetylen)
Innerkappe	E	Polyetylen (PE)
Armering	A	Armering av galvanisert ståltråd med fettfylling. 4x25/25 har 25mm <sup>2</sup> Cu-tråder i armeringen for PE-leder
Innerkappe		Polyetylen (PE)
Kappe	N	Polyuretan (PU)
Farge		Sort
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Meter og produksjonsår.
Leveringsform		Trommel

### DIMENSJONER FOR 1kV KABEL

Rev.5.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup> (*)	Leder- type (**)	EAN-nr	Armerings- tråd mm	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr 1000 m ca kg
2 x 10	FR	7021524218378	1,6	22	930
3 G 10	FR	7021524218408	1,6	23	1050

\*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

\*\*) FR = Flertrådet rund

### DIMENSJONER FOR 3kV KABEL

Tverrsnitt mm <sup>2</sup> (*)	Leder- type (**)	EI-nummer	EAN-nr	Armerings- tråd mm	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr 1000 m ca kg
4x25/25	FR	1066084	7021525126504	1,6	38 ± 1	2520

\*\*) FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.