



TFSP 1kV



ELpex

ELPEX Installasjon- og jordkabel med aluminiumleder

Max ledertemperatur : 90°C
 Driftspenning Uo/U : 0,6/1kV
 Cenelec betegnelse : N1XCV-AS

Bruksområde

Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 603-5J
Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

NEMKO
CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Flertrådet aluminium
Isolasjon	T	PEX (tverrbundet Polyetylen)
Fyllkappe/båndering	F	Plastbånd
Konsentrisk leder (PE/PEN-leder)	S	Kobbertrådsjerm med motspiral.
Kappe	P	PVC
Farge		Grå
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.5.

Tverrsnitt mm ²	Leder-type *)	EAN-nr.	EI-nummer	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Leveringslengde m
3 x 240/70	AFV	7021524760563	1065544	50	3400	500

*) AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.