

TFXP 1kV



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

"Dobbeltisolert" kabel som tillates forlagt uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingskap i bygning. UV bestandig leder isolasjon
 Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygnings-installasjoner.

| Oppbygging | |
|---------------|---|
| Leder | Flertrådet aluminium |
| Isolasjon | PEX (tverrbundet Polyetylen). UV bestandig |
| Båndering | Plastbånd |
| Indre kappe | PE |
| Kappe | PVC |
| Farge | Grønn |
| Merking | Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår. |
| Leveringsform | Trommel |

ELpex

Jordkabel med aluminiumsleder

Max ledertemperatur: 90°C
 Driftsspennning U_0/U : 0,6/1kV
 Cenelec betegnelse: N1XEV-AS(AR)

Normer

Konstruksjon: HD 603-5M
 Flammehemmende: IEC 60332-1
 Halogenfri: Nei

Sertifiseringer



| Tverrsnitt mm ² | Leder type *) | Ytre diameter ca. mm | Vekt pr 1000 m ca. kg | Art. No. | GTIN nr. | El nummer |
|----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|
| 4G 25 | AFR | 25 | 577 | 20075007 | 7021524802126 | 1017188 |
| 4G 50 | AFV | 29 | 902 | 20074982 | 7021524802140 | 1017190 |
| 4G 95 | AFV | 38 | 1608 | 20074983 | 7021524802164 | 1017192 |
| 4G 150 | AFV | 44 | 2320 | 20074984 | 7021524802188 | 1017194 |
| 4G 240 | AFV | 54 | 3675 | 20074985 | 7021524802201 | 1017196 |

*) G= En av lederne er Gul/Grønn jordleder.

**) AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres.