




PFK signalkabel



Multikabel

Innendørs bruk
Flertrådet leder: 0,22 mm²
Selvslukkende

Fleksibel signalkabel for innendørsbruk. Bruksområde er instrumentering og prosesskontroll med både digitale og analoge signaler. Kabelen er også egnet for høytalere, signalering og kontroll systemer i radio og TV studio. De flertrådede lederne er fortinnet, isolert med PVC og snodd under felles kappe av PVC. Lederne er fargekodet etter standard DEF 61-12 for enkel identifikasjon.



Kabelkonstruksjon

Rev.3.

Antall ledere	Kappe materiale	Leder dimensjon (mm ²)	Antall tråder x diameter (mm)	Isolasjons diameter mm.	Kabel diameter (mm)	Vekt (kg/km)
4	PVC	0.22	7x0.20 KGT	1,2 PVC	3.9	20
6	PVC	0.22	7x0.20 KGT	1,2 PVC	4.6	30
8	PVC	0.22	7x0.20 KGT	1,2 PVC	5.1	38
12	PVC	0.22	7x0.20 KGT	1,2 PVC	6.2	52
18	PVC	0.22	7x0.20 KGT	1,2 PVC	7.4	79

KGT= Kobber, glødet og fortinnet

Kabelegenskaper

Bøying Minste bøyeradius	6 x D	Brannklassifisering	IEC 60332-1
Temperaturområde under installasjon	0°C til +70°C	CE merking	LVD
Maks trekkraft under installasjon	11N x ant. Ledere		

Elektriske data

DC-Resistans , sløyfe	161± 3 ohm/km	Maksimal driftspenning, AC.	440/1600 V/Hz
Kapasitans , nominell	105 nF/km	Spenningsstest, DC	2000 V
		Maksimal belastning, strøm	1.0 A

Bestillingsinformasjon

Kabelkode	Farge, RAL nr.	Leveringslengde	EAN-nr	Ei.nr.
PFK 4x0.22 mm ²	Grå RAL 7035	S100m	7021527425414	1090304
PFK 6x0.22 mm ²	Grå RAL 7035	S100m	7021527425612	1090306
PFK 8x0.22 mm ²	Grå RAL 7035	S100m	7021527425810	1090308
PFK 12x0.22 mm ²	Grå RAL 7035	S100m	7021527426213	1090312
PFK 18x0.22 mm ²	Grå RAL 7035	S100m	7021527426817	1090315

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagres.