



PFSP 750V



Skjermet lagkabel

Max ledertemperatur : 70 °C
Driftspenning Uo/U : 450/750V

Cenelec betegnelse : N07VA5V-U
N07VCV-U

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD627-4B2
Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

Bruksområde

For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel.

GODKJENNINGER

NEMKO
CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Entrådet kobber
Isolasjon	P	PVC
Fyllkappe/båndering	F	Ekstrudert eller båndert
Konsentrisk leder (PE-leder)	S	5x og 7x har aluminiumbånd med bileder 12x har kobbertrådsjerm med motspiral
Kappe	P	PVC
Farge		Grå
Merking		Isolerte ledere er tallmerket. Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.4.

Tverrsnitt mm ²	Leder type)	Skjerm tverrsnitt mm ²	EI-nummer	EAN-nr.	Ytre diameter ca mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Lev. lengde m
		Aluminiumsjerm					
5 x 1,5	ER	1,5	1032605	7021523500108	13.1	240	1000
5 x 2,5	ER	2,5	1032655	7021523500504	14.6	335	1000
7 x 1,5	ER	1,5	1032607	7021523500153	13.6	280	1000
7 x 2,5	ER	2,5	1032657	7021523500559	15.5	410	1000
		Kobbertrådsjerm					
12 x 1,5	ER	4,0	1032612	7021523500207	16.6	375	1000
12 x 2,5	ER	4,0	1032662	7021523500603	19.1	530	500
19 x 1,5	ER	6,0	1032619	7021523500252	19.6	570	500
19 x 2,5	ER	6,0	1032669	7021523500658	22.6	810	500
27 x 1,5	ER	6,0	1032627	7021523500306	22.8	750	500
37 x 1,5	ER	6,0	1032637	7021523500405	25.2	965	500

*) ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.